



LADENMÜHLE | SHOP GRINDER

# EK43



Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100 - 120 V // 50 Hz // 1~ 100 - 120 V // 60 Hz // 1~ 200 - 240 V // 50 Hz // 1~ 200 - 240 V // 60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1450 rpm (50 Hz) 1760 rpm (60 Hz)
Mahlscheibendurchmesser Burr diameter	98 mm   3.86 in
Mahlscheibenmaterial Burr material	Hartgussstahl   Cast steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	ca. 25 g/s
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters Bean hopper capacity	ca. 1500 g   ca. 3.31 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	1300 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	23 x 83 x 41 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	37 x 58 x 71 cm
Nettogewicht Net weight	26.0 kg
Bruttogewicht Gross weight	30.0 kg
Zertifizierung Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Standards	IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 ANSI / UL 763 CSA-C22.2 No. 195
Standardfarben Standard colors	Schwarz-matt-feinstruktur   Matt black finestructure Weiß-matt-feinstruktur   Matt white finestructure Kupfer   Copper

### SONDERAUSSTATTUNG

- Mahlscheiben und Vorbrecher für Getreide oder für andere Mahlgüter
- Spezialmahlscheiben und Vorbrecher für türkischfeine Vermahlung

### SPECIAL EQUIPMENT

- Burrs and prebreaker for grains or for other grinding goods
- Special burrs and prebreaker for turkish fine grinding

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dank herausragender Partikelgrößenverteilung sind hohe Extraktionsraten für den besten Geschmack möglich
- Premiummahlscheiben aus Hartgussstahl
- Robuste Mühle mit hoher Mahlleistung
- Vielseitiger Einsatz: Filter-, Espresso-, oder türkischfeine Vermahlung
- Vermahlung anderer Mahlgüter wie Gewürze, Getreide, Mohn und Leinsaat mit individuellen Mahlscheiben und Vorbrecher möglich
- Einfache und präzise Mahlgradeinstellung

### KEY FEATURES

- Outstanding particle size spreads feature high extraction rates and the best possible taste
- Premium cast steel burrs
- Robust grinder with high grinding capacity
- Suitable for different applications: filter, espresso, or turkish fine coffee grinding
- Grinding of other grist such as spices, grain, poppy-seed and linseed is possible with individual burrs and prebreaker
- Easy and precise grind adjustment



\* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.  
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.

Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.